

Notleuchte PX Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V AC TT

RZ: Wandanbaumontage, SI: Deckenanbaumontage, 1h/3h/8h einstellbar,
Erkennungsweite: 30m, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 210lm, LiFePO4 Akku geeignet für
Tiefemperaturen -15° bis 40°C



Technische Daten

Nettolänge (mm)	340,00
Nettbreite (mm)	60,00
Nettohöhe (mm)	170,00
Nettogewicht (kg)	0,80
Leuchtenart	kombinierte Sicherheits- und RZ-Leuchte Sicherheitsleuchte Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl Tieftemperatur
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	PX
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff

Technische Daten - Fortsetzung

Farbe	RAL 9003 (weiß)
Piktogramm	Steckpiktogrammset (2x Mann in der Tür und ein jeweils um 90° drehbarer Pfeil) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	30
Leuchtmittel	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520;3h: 520;8h: 210
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Leistung Dauerschaltung (W)	5,90
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	0,90
Leistung maximal (W)	7,30
Batterie (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK05
Montage	Universal Deckeneinbau optional Deckenanbau Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-15
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abstandstabelle Square Linse (zur optimalen Ausleuchtung des Piktogramms) (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h

					
2,00	5,03	11,47	11,47	11,47	5,03
2,50	5,75	13,22	13,22	13,22	5,75
3,00	6,35	14,79	14,79	14,79	6,35
3,50	6,59	16,2	16,2	16,2	6,59
4,00	6,69	17,48	17,48	17,48	6,69
5,00	4,78	18,72	18,72	18,72	4,78
6,00	2,9	17,57	17,57	17,57	2,9

Abstandstabelle mit optionaler Flur Linse (NLLSYSF4) - Min.

Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h

					
2,00	5,41	12,15	10,43	8,84	3,68
2,50	6,51	14,33	12,02	9,84	4
3,00	7,51	16,36	13,52	10,71	4,2
3,50	8,44	18,55	14,73	11,34	4,34
4,00	9,3	20,61	16,07	11,78	4,43
5,00	10,86	24,4	18,29	12,37	4,4
6,00	8,41	27,81	20,14	12,65	4,29
7,00	6,41	26,48	18,47	12,49	4,18
8,00	4,79	26,58	16,62	12,3	3,87
9,00	2,76	23,86	14,84	12,13	3,03

Abstandstabelle mit optionalen Runden Linsen (NLLYSR4) - Min.

Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h

					
2,00	4,21	9,38	9,38	9,38	4,21
2,50	5,05	10,9	10,9	10,9	5,05
3,00	5,81	12,56	12,56	12,56	5,81
3,50	6,51	14,22	14,22	14,22	6,51
4,00	7,14	15,77	15,77	15,77	7,14
5,00	7,55	18,58	18,58	18,58	7,55
6,00	4,89	19,41	19,41	19,41	4,89
7,00	3	18,4	18,4	18,4	3

Abstandstabelle mit optionaler Spot Linse (NLLSYSS4) - Min.

Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h

					
2,00	1,91	4,79	4,79	4,79	1,91
2,50	2,39	5,99	5,99	5,99	2,39
3,00	2,87	7,19	7,19	7,19	2,87
3,50	3,33	8,39	8,39	8,39	3,33
4,00	3,57	8,74	8,74	8,74	3,57
5,00	4,04	9,53	9,53	9,53	4,04
6,00	4,51	10,45	10,45	10,45	4,51
7,00	4,88	11,4	11,4	11,4	4,88
8,00	5,26	12,39	12,39	12,39	5,26
9,00	5,56	13,23	13,23	13,23	5,56
10,00	5,78	13,93	13,93	13,93	5,78
12,00	6,02	15,36	15,36	15,36	6,02
14,00	5,98	16,35	16,35	16,35	5,98
16,00	5,67	16,93	16,93	16,93	5,67

Abstandstabelle mit optionaler Hohe-Flur Linse (NLLSYSH4) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h

					
2,00	2,2	5,89	7,64	9,38	4,09
2,50	2,75	7,36	9,55	11,73	5,12
3,00	3,28	8,73	11,31	13,87	6,05
3,50	3,34	9,06	12,13	15,12	6,7
4,00	3,35	9,27	12,88	16,55	7,29
5,00	3,27	9,5	14,34	19,2	8,23
6,00	2,74	9,51	15,51	21,52	8,89
7,00	2,57	9,35	16,35	23,36	9,38
8,00	2,65	8,59	16,65	24,76	9,72
9,00	2,66	7,66	16,65	25,97	9,9
10,00	2,62	7,25	16,9	26,85	9,98
12,00	2,62	7,55	16,92	28,07	8,99
14,00	2,39	7,41	15,75	28,23	8,54
16,00	1,98	7,5	15,31	26,42	7,13

Abstandstabelle Square Linse (zur optimalen Ausleuchtung des Piktogramms) (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 8h

					
2,00	4,06	9,64	9,64	9,64	4,06
2,50	4,26	10,97	10,97	10,97	4,26
3,00	3,4	11,71	11,71	11,71	3,4
3,50	2,36	11,6	11,6	11,6	2,36
4,00	1,44	10,77	10,77	10,77	1,44

Abstandstabelle mit optionaler Flur Linse (NLLSYSF4) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 8h

					
2,00	4,81	10,66	8,73	6,92	2,67
2,50	5,69	12,76	9,97	7,4	2,77
3,00	6,48	14,67	11,15	7,73	2,79
3,50	6,22	16,42	12,1	7,93	2,74
4,00	4,36	16,16	12	8,01	2,67
5,00	3,1	16,59	10,33	7,79	2,45

Abstandstabelle mit optionalen Runden Linsen (NLLSYSR4) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 8h

					
2,00	3,81	8,26	8,26	8,26	3,81
2,50	4,47	9,87	9,87	9,87	4,47
3,00	4,81	11,3	11,3	11,3	4,81
3,50	4,26	12,52	12,52	12,52	4,26
4,00	2,74	11,92	11,92	11,92	2,74
5,00	0,13	11,27	11,27	11,27	0,13

Abstandstabelle mit optionaler Spot Linse (NLLSYSS4) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 8h

					
2,00	1,91	4,79	4,79	4,79	1,91
2,50	2,22	5,47	5,47	5,47	2,22
3,00	2,44	5,8	5,8	5,8	2,44
3,50	2,7	6,33	6,33	6,33	2,7
4,00	2,92	6,74	6,74	6,74	2,92
5,00	3,29	7,76	7,76	7,76	3,29
6,00	3,58	8,57	8,57	8,57	3,58
7,00	3,75	9,32	9,32	9,32	3,75
8,00	3,81	9,94	9,94	9,94	3,81
9,00	3,77	10,4	10,4	10,4	3,77
10,00	3,62	10,69	10,69	10,69	3,62
12,00	2,95	10,81	10,81	10,81	2,95
14,00	1	10,34	10,34	10,34	1

Abstandstabelle mit optionaler Hohe-Flur Linse (NLLSYSH4) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 8h

					
2,00	2,06	5,52	7,24	8,93	3,91
2,50	2,1	5,8	8,03	10,3	4,51
3,00	2,06	5,96	8,82	11,65	5
3,50	1,94	6,02	9,43	12,85	5,35
4,00	1,72	5,99	9,96	13,94	5,65
5,00	1,68	5,49	10,46	15,44	6,03
6,00	1,67	4,76	10,55	16,56	6,2
7,00	1,68	4,74	10,65	17,3	5,73
8,00	1,64	4,79	10,22	17,72	5,48
9,00	1,5	4,72	9,82	17,56	5,28
10,00	1,3	4,77	9,65	16,56	4,51

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte PX Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V AC TT	
RZ: Wandanbaumontage, SI: Deckenanbaumontage, 1h/3h/8h einstellbar, Erkennungsweite: 30m, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 210lm, LiFePO4 Akku geeignet für Tieftemperaturen -15° bis 40°C	NLPXWT433S
Optionales Zubehör	
Regendach für Notleuchten Design KC aus Plexiglas	NLKCRD
Ballschutzkorb für KC, KB+KBG, KX, PF, LX, C2	NLBALL2
B x H x T: 450 x 280 x 125mm	
Piktogrammset für NLPX.. 2x Rollstuhl, 2x Pfeile schräg	NLPXPIKTO2
2 teilige Piktogramme, EW: 30m	
	NLTESTSC2
Schutzabdeckung für Prüftaster NLTEST2---	NLTEST2COV
Akku LiFePO4 3,2V 3,3Ah TT für LED EB-Leuchten	
LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku geeignet für Tieftemperaturen, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, Die zulässigen Leuchten-Umgebungstemperaturen sind bei den Tieftemperaturleuchten spezifiziert	NLAKKU323T